



# PE pretvarač PE-1/8-1N-SW

Broj artikla: 6484

FESTO

zaštićeno od prskanja vodom



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                       | Vrednost   |
|--|--|
| Odgovara standardu                             | EN 60947-5-1   |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)           | prema EU-niski napon-smernica                                |
| UKCA marking (see declaration of conformity)   | To UK instructions for electrical equipment                  |
| Merna veličina                                 | Relativni pritisak   |
| Postupak merenja                               | Pneumatsko-električni pretvarač pritiska                     |
| Operating pressure MPa                         | 0 ... 0,8 MPa  |
| Pogonski pritisak                              | 0 ... 8 bar  |
| Područje preopterećenja                        | 12 bar   |
| Pogonski medijum                               | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja         | Moguć nauljeni pogon   |
| Temperatura medijuma                           | 0 ... 60 °C  |
| Temperatura okoline                            | 0 ... 60 °C  |
| Digitalni izlaz                                | sa kontaktom   |
| Sklopna funkcija                               | Vrednost praga sa fiksnom histerezisom                       |
| Funkcija sklopnog elementa                     | Naizmenični kontakt  |
| Tačka uključenja maksimalno                    | 2 bar  |
| Minimalna tačka isključivanja                  | 0,5 bar  |
| Maks. frekvencija prekidača                    | 1 Hz   |
| Najmanja struja opterećenja                    | 100 mA   |
| Područje pogonskog napona AC                   | 12 ... 250 V   |
| Područje pogonskog napona DC                   | 12 ... 250 V   |
| Kategorija upotrebe induktivno opterećenje     | AC-14<br>DC-13   |
| Kategorija upotrebe omsko opterećenje          | AC-12<br>DC-12   |
| Električni priključak                          | 3 priključne žice  |
| Electrical connection 1, connection technology | otvoreni kraj  |
| Dužina kabla                                   | 0,5 m  |
| Material cable sheath                          | PVC  |
| Vrsta pričvršćenja                             | na montažnom okviru 1n<br>sa prolaznim otvorom<br>po izboru: |
| Položaj ugradnje                               | proizvoljno  |
| Pneumatski priključak                          | G1/8   |
| Težina proizvoda                               | 50 g   |
| Material housing                               | Aluminijumski odlivak<br>PA ojačan<br>Čelik<br>VMQ (silikon) |
| Material switch contact                        | srebrno  |
| Material electrical connection                 | pocinkovano  |
| Material membrane                              | TPE-U(PU)  |
| Mogućnosti podešavanja                         | fiksno namešteno   |
| Mehanička zaštita                              | IP67   |
| Napon izolacije                                | 2 kV   |
| PWIS conformity                                | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Stepen zagađenja                               | 3  |