

Viljuškasta glava SGA-M12

Broj artikla: 6523

FESTO

sa spoljašnjim navojem, za zakretno pričvršćenje cilindra



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|--------------------------|
| Veličina | M12 |
| Radialno odstupanje +/- | 5 mm |
| Izjednačenje ugla +/- | 120 deg |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Navojni priključak | Spoljašnji navoj M12 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -40 ... 150 °C |
| Težina proizvoda | 222 g |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material mounting pin | Čelik, pocinkovan |
| Material rod eye | Čelik pocinkovano |
| Material lock | Opružni čelik, cinkovan |