


ILI logički element OS-1/8-B

Broj dela: 6681

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila | ILI funkcija |
| Pneumatski priključak 1 | G1/8 |
| Pneumatski priključak: 2 | G1/8 |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Normalni nominalni protok | 500 l/min |
| Radni pritisak | 1 bar...10 bar |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Materijal kućišta | Aluminijumska legura za obrada |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Nominalna širina | 4 mm |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 45 g |
| Pneumatski priključak 3 | G1/8 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Radni materijal zaptivki | NBR |