


ILI član OS-1/4-B

Broj artikla: 6682

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	ILI funkcija
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Normalni nazivni protok	1.170 l/min
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nazivni prečnik	6,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	110 g
Pneumatski priključak 3	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR