



ILI član OS-PK-3

Broj artikla: 6684

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	ILI funkcija
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Normalni nazivni protok	120 l/min
Pogonski pritisak	1,6 ... 8 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	POM
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nazivni prečnik	2,4 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	9 g
Pneumatski priključak 3	PK-3
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR