

Vakuumska usisna mlaznica VAK-1/4



Broj artikla: 6890

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

sa pneumatskim impulsom za odbacivanje.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik, Lavalova mlaznica	1 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ejektorska karakteristika	visoki vakuum
Integrirana funkcija	Impuls odbacivanja pneumatski
Konstruktivna struktura	T oblik
Operating pressure MPa	0,15 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	1,5 ... 10 bar
Operating pressure	21,75 ... 145 psi
Maks. vakuum	80 %
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Vakuumski priključak	G1/4
Material housing	Aluminijumski odlivak