


Manometar MA-63-0,25

Broj dela: 7169

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Područje prikaza	0 bar...0.25 bar 0 psi...3.6 psi
Odgovara standardu	DIN EN 837-3
Nominalna veličina manometara	63
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Radni medij	Tečni mediji Gasovitu mediji
Radni pritisak	0 bar...0.25 bar
Faktor naizmjeničnog opterećenja	0.9
Faktor trajnog opterećenja	0.75
Klasa preciznosti merenja	1,6
Vrsta zaštite	IP43
Temperatura medija	-20 °C...80 °C
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Priključni položaj	Centrična zadnja strana
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal navojnog rukavca	Mesing
Materijal kućišta	Čelik
Materijal providne ploče	PMMA
Težina proizvoda	180 g
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	bez acetilena bez kiseonika