

Multi-utikač KSV-32-B

Broj dela: 7560

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	4 mm
Radni pritisak	-0.95 bar...16 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljачkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	374 g
Maks. priključka	32
Pneumatski priključak	PK-2 PK-3 PK-4
Boja	sivo
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen