



# Pritisna sklopka SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

Broj artikla: 8000210

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici prema EU-mašine-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Merna veličina	Relativni pritisak
Postupak merenja	Senzor pritiska sa metalnim filmom
Operating pressure MPa	-0,1 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	-1 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Digitalni izlaz	2xPNP
Sklopna funkcija	Vrednost praga sa fiksnom histerezisom
Funkcija sklopnog elementa	Antivalentno
Tačka uključenja	0,25 bar
Tačka uključenja maksimalno	0,4 bar
Minimalna tačka isključivanja	0,05 bar
Maks. izlazna struja DC	500 mA
Otpornost na kratak spoj	Da
Područje pogonskog napona DC	19,2 ... 30 V
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	4-polno M12x1 Utikači prema EN 60947-5-2 okrugli oblik
Vrsta pričvršćenja	navojno
Pneumatski priključak	G1/8
Težina proizvoda	50 g
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Material electrical connection	PBT
Mogućnosti podešavanja	fiksno namešteno
Mehanička zaštita	IP65
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L