


# Prenosnik EMGC-60-P-G7-SEC-67

Broj artikla: 8000615

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2026. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina priрубnice prenosnika	60 mm
Veličina priрубnice motora	67 mm
Zazor zakretanja	0,5 deg
Vrsta pogona	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos prenosnika	7:1
Maks. brzina obrtanja pogona	6.000 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	26 Nm
Moment inercije prenosnika	0,3 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izlazni obrtni moment	44 Nm
Maks. stepen delovanja	94 %
Krutost na zakretanje	1,7 Nm/arcmin
Težina proizvoda	900 g
Interface code, motor out	60H
Interface code, motor in	67A
Materijal - napomena	RoHS komfornost