

Filter-regulator LFR-3/4-D-7-MAXI-A-MPA

Broj artikla: 8002314


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Maksimalni izlazni pritisak 7 bara, sa zaštitnom metalnom korpom i manometrom.

Sa automatskim ispuštanjem kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Maxi
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	40 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Filter-regulator sa manometrom
Maks. količina kondenzata	80 cm ³
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Manometar	sa manometrom
Pogonski pritisak	2 ... 12 bar
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 7 bar
Maks. histerezis pritiska	0,4 bar
Normalni nazivni protok	10.000 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.370 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Cink
Material bowl	PC