

Modul rukovanja EHMX-EGC-185-TB-KF- -

Broj artikla: 8004603

FESTO



Prikaz primera

Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Pogonski manji zupčanik, efektivni prečnik	73,85 mm
Radni hod	200 ... 4.500 mm
Potrebna ravnost ugradnih ploča	0,1 mm/m
Potrebna paralelnost ugradnih ploča	0,1 mm/m
Zupčasti kaiš, istezanje	0,29 %
Zupčasti kaiš, podela	8 mm
Položaj ugradnje	vodoravno
Konstruktivna struktura	Elektromehanički linearni modul sa zupčastim remenom
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Maks. ubrzanje	50 m/s ²
Maks. brzina	5 m/s
Tačnost ponavljanja	±0,1 mm
Trajanje uključenosti	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	5 ... 45 °C
Maks. Ulazna sila Fx	5.000 N
Konstanta posmaka	232 mm/U
Materijal - napomena	RoHS komfornost