

# Modul rukovanja EHMY-RP-EGC-125-TB-HD- -

Broj artikla: 8004608

FESTO



Prikaz primera

## Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

| Svojstvo                        | Vrednost   |
|---------------------------------|--|
| Radni hod                       | 50 ... 2.000 mm                                      |
| Potrebna ravnost ugradnih ploča | 0,1 mm/m   |
| Položaj ugradnje                | vodoravno  |
| Konstruktivna struktura         | Elektromehanički linearni modul sa zupčastim remenom |
| Prepoznavanje pozicije          | za beskontaktni prekidač                             |
| Tačnost ponavljanja             | ±0,08 mm   |
| Trajanje uključenosti           | 100 %  |
| PWIS conformity                 | VDMA24364 zone III                                   |
| Temperatura ležaja              | -20 ... 60 °C  |
| Relativna vlažnost vazduha      | 0 - 90 %   |
| Mehanička zaštita               | IP40   |
| Temperatura okoline             | 5 ... 45 °C  |
| Materijal - napomena            | RoHS komformnost                                     |