

Modul rukovanja EHMZ-DGEA-40-TB-KF- -

Broj artikla: 8004627

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Prikaz primera

Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojtvo	Vrednost
Pogonski manji zupčanik, efektivni prečnik	38,2 mm
Radni hod	50 ... 1.000 mm
Zupčasti kaiš, istežanje	0,056 %
Zupčasti kaiš, podela	5 mm
Položaj ugradnje	vertikalno
Konstruktivna struktura	Elektromehanički linearni modul sa zupčastim remenom
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Maks. brzina	3 m/s
Tačnost ponavljanja	±0,05 mm
Trajanje uključenosti	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 %
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	5 ... 45 °C
Maks. Ulazna sila Fx	1.000 N
Konstanta posmaka	120 mm/U
Materijal - napomena	RoHS komfornost