


# Priključna ploča VMPA14-IC-AP-S-1

Broj artikla: 8023667

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	24,4 mm
Dužina	107,3 mm
Mera mreže	14,9 mm
Operating pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	3 ... 8 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pritisak upravljanja	3 ... 8 bar
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
KC mark	KC-EMV
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	150 g
Električni priključak	M8 Utikači
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Priključak, upravljački pomoćni vazduh 12/14	M5
Priključak, upravljački odlazni vazduh 82/84	M5
Pneumatski priključak 1	M7 G1/8
Pneumatski priključak 2	M7 G1/8
Pneumatski priključak 3	M7 G1/8
Pneumatski priključak 4	M7 G1/8
Pneumatski priključak 5	M7 G1/8
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material of connecting plate	Aluminijumski odlivak