


Elektromagnetni kalem

VACS-C-C1-5

Broj artikla: 8025331

FESTO

Type C connection pattern, to EN 175 301, 12 V DC



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Odgovara standardu | IEC 61010-1 |
| Trajanje uključenosti | 100 % |
| Klasa izolacije | H |
| Parametri kalema | 12 V DC: 2.6 W |
| Dozvoljena kolebanja napona | +/- 10 % |
| Dozvola | c UL us - Recognized (OL) |
| Ograničenje temperature okoline i medija | -10 - 50 °C |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medijuma | -10 ... 50 °C |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 36,1 g |
| Električni priključak | Plug pattern type C to EN 175301-803 prema EN 175301-803 |
| Vrsta pričvršćenja | Sa narezanom maticom |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material housing | PA Čelik |
| Material solenoid coil | Bakar Čelik Termoplast |
| Material winding | Bakar |