


# Vakuum hvataljka komplet VAS-8-M5-S-PUR-B

Broj artikla: 8025969

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Kompenzacije visine vakuum hvataljke	0,9 mm
Nazivni prečnik	2 mm
Prečnik vakuum hvataljke	8 mm
Zapremina vakuum hvataljke	0,095 cm <sup>3</sup>
Efektivni prečnik usisavanja	7,1 mm
Položaj priključka	bočno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik vakuum hvataljke	okrugli pljosnati
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Nazivni pogonski pritisak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Sila držanja na nazivnom radnom pritisaku	2,8 N
Težina proizvoda	4 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	M5
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Material of threaded plug	Mesing
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material suction cup	TPE-U(PU)