


# P priključna letva VABM-B10-25-N12-9-P53

Broj artikla: 8026235

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	27,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mesta	9
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	832 g
Vrsta pričvršćenja	sa ugaonikom za montažu
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje