


Priključni blok VABM-B10-25S-N38-6

Broj dela: 8026274

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---------------------------------|
| Dimenzija mrežice | 27.5 mm |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Maks. broj mesta za ventile | 6 |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Težina proizvoda | 1002 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Pneumatski priključak 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatski priključak 3 | 3/8 NPT |
| Pneumatski priključak: 5 | 3/8 NPT |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal priključne lajsne | Aluminijumska legura za obrada |