

Blok podnožja VABM-B10-30E-G34-3

Broj artikla: 8026360

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Mera mreže | 32 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Maks. broj ventilskih mesta | 3 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Težina proizvoda | 2.213 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Priključak, upravljački vazduh 12 | G1/8 |
| Priključak, upravljački vazduh 14 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 1 | G3/4 |
| Pneumatski priključak 3 | G3/4 |
| Pneumatski priključak 5 | G3/4 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material manifold | Aluminijumska legura za kovanje |