


# Priključni blok VABM-B10-30E-G34-4-P3

Broj dela: 8026397

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                        |
|---|---------------------------------|
| Dimenzija mrežice                         | 32 mm                           |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                     |
| Maks. broj mesta za ventile               | 4                               |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Težina proizvoda                          | 2245 g                          |
| Vrsta pričvršćenja                        | sa prolaznim otvorom            |
| Priključak upravljačkog vazduha 12        | G1/8                            |
| Pneumatski priključak 1                   | G3/4                            |
| Pneumatski priključak 3                   | G3/4                            |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                  |
| Materijal priključne lajsne               | Aluminijumska legura za obrada  |