

# Blok podnožja VABM-B10-30E-N34-7-P3

Broj artikla: 8026409

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	32 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mesta	7
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	3.496 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Priključak, upravljački vazduh 12	1/8 NPT
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak 3	3/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje