


# Napojna ploča VABF-B10-30-P1A4-G38

Broj artikla: 8026434

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment	6 Nm
Težina proizvoda	167 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 3	G3/8
Pneumatski priključak 5	G3/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material supply plate	Aluminijumski odlivak