


Linearni portal EXCT-30- -

Broj dela: 8026576

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	30
Ugradni položaj	vertikalno
Dizajn	Linearni portal
Radni pritisak	-0.95 bar...8 bar
Maks. ubrzanje	50 m/s ²
Maks. brzina	5 m/s
Preciznost ponavljanja	±0,1 mm
Trajanje uključivanja	100%
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 %
Nivo zvučnog pritiska	78 dB(A)
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	10 °C...40 °C
Maks. procesna sila u Z-smeru	300 N
Nominalno opterećenje pri maksimalnom pritisku	3 kg
Vrsta pričvršćenja	sa montažnim kompletom sa maticcama
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen