


Linearni portal EXCT-100- -

Broj artikla: 8026577

FESTO



Prikaz primera

Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Veličina	100
Položaj ugradnje	vertikalno
Konstruktivna struktura	Linear gantry
Pogonski pritisak	-0,95 ... 8 bar
Maks. ubrzanje	30 m/s ²
Maks. brzina	4 m/s
Tačnost ponavljanja	±0,1 mm
Trajanje uključenosti	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 %
Nivo zvučnog pritiska	77 dB(A)
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	10 ... 40 °C
Maks. procesna sila u Z-smeru	500 N
Rated load with maximum dynamic response	10 kg
Vrsta pričvršćenja	With mounting kit sa užlebljenim klizačima
Materijal - napomena	RoHS komfornost