


Elektromagnetni kalem

VACN-N-K11-1-0.5-U4-M

Broj artikla: 8029146

FESTO

for armature system FN, line with insulating conduit connection,
24 V DC, encapsulation.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Enamelled wire insulation class	H
Parametri kalema	24 V DC: 4.6 W
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US)
Mesto izdavanja sertifikata	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	AEx m II T4 Ex m II T4
Ex temperatura okoline	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	207 g
Električni priključak	Kabl
Dužina kabla	0,61 m
Vrsta pričvršćenja	Sa narezanom maticom
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	Plastika Čelik
Material winding	Bakar