

Dvostruki nipl NPFC-D-R38-R12-M

Broj artikla: 8030285

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|--|
| Material threaded fitting | Nickel-plated brass |
| Veličina kontejnera | 10 |
| Pogonski pritisak | -0,95 ... 50 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -20 ... 150 °C |
| Težina proizvoda | 38,42 g |
| Pneumatski priključak 1 | R3/8 |
| Pneumatski priključak 2 | R1/2 |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |