

# Redukcioni nipl NPFC-R-G12-G38-MF

Broj artikla: 8030312

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrednost   |
|--------------------------------|--|
| Material threaded fitting      | Nickel-plated brass                              |
| Veličina kontejnera            | 10   |
| Pogonski pritisak              | -0,95 ... 50 bar                                 |
| Pogonski medijum               | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress                         |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Temperatura okoline            | -20 ... 150 °C                                   |
| Težina proizvoda               | 22,1 g   |
| Pneumatski priključak 1        | G1/2   |
| Pneumatski priključak 2        | G3/8   |
| Materijal - napomena           | RoHS komfornost                                  |