


Krajnja ploča VABE-S1-2RZ-G34

Broj artikla: 8032672

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	44 mm
Odzračna funkcija	Via throttle plate
Zasnovano na normi	ISO 5599-1
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Pogodno za vakuum	Da
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Temperatura medijuma	-10 ... 50 °C
Medijum upravljanja	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	370 g
Vrsta pričvršćenja	Via through-hole for M6 screw
Priključak, upravljački pomoćni vazduh 12/14	G1/4
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 3	G3/4
Pneumatski priključak 5	G3/4
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material end plate	Aluminijumski odlivak