


Priključna ploča VABS-S2-1S-G38-B-R3-EX1E

Broj artikla: 8033160

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	42 mm
Zasnovano na normi	ISO 5599-2
Položaj ugradnje	proizvoljno
Snabdevanje upravljačkim vazduhom	interno
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Područje pogonskog napona DC	24 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Strujna opteretivost kod 40°C	2 A
Stepen zagađenja	3
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX)
ATEX kategorija gasa	II 3G
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	Ex nA IIC T3 X Gc
Ex temperatura okoline	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4 u montiranom stanju
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	386 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material of connecting plate	Aluminijumski odlivak