

Priključna baza VABS-S2-2S-G12-R3-EX1E

Broj dela: 8033161

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradna širina	52 mm
Na osnovu standarda	ISO 5599-2
Ugradni položaj	Proizvoljan
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	eksterni
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Opseg radnog pritiska DC	24 V
Otpornost na udarni napon	0.8 kV
Opterećenje struje pri 40 °C	2 A
Stepen zaprljanja	3
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o zaštiti od eksplozija (ATEX)
Zaštita od eksplozije	Zona 2 (ATEX)
ATEX kategorija za gas	II 3G
Eksplozivna zaštita i zaštita od paljenja gasa	Ex nA IIC T3 X Gc
Ex temperatura u okruženju	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP65 NEMA 4 u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	815 g
Električni priključak	Okrugli utikač M12x1,5
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Aluminijum liven pod pritiskom