

# Plastično crevo PAN-R-22X2-SW

Broj dela: 8036207

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                   | Vrednost  |
|--|---|
| Spoljašni prečnik                                | 22 mm   |
| radijus skretanja od značaja za protok           | 350 mm  |
| Unutrašnji prečnik                               | 18 mm   |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega   | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi  |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Radni medij                                      | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                   |
| LABS usklađenost                                 | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura okruženja                            | -30 °C...80 °C  |
| Težina proizvoda prema dužini                    | 0.131 kg/m  |
| Pneumatski priključak                            | za utični priključak, spoljašnji Ø 22 mm                            |
| Boja   | crno  |
| Tvrdoća po Šoru                                  | D 62 +/-3   |
| Napomena o materijalu                            | RoHS-usaglašen  |
| Materijal creva                                  | TPE-A   |