


Priključna ploča VABS-K1-7B-12-U14-P

Broj artikla: 8047063

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	1,2 mm
Veličina ventila	7 mm
Fluid connection	Female thread 1/4-28 UNF-2B
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Connection direction underneath
Smer protoka	reverzibilno
Pogonski medijum	Tečni mediji Gasoviti mediji
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Observe resistance of materials that come into contact with media
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura medijuma	0 ... 50 °C
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	0,15 Nm
Maks. pritezni moment za priključak	0,6 Nm
Težina proizvoda	3 g
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Vrsta pričvršćenja ventila	sa unutrašnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of connecting plate	PEEK
Material threaded sleeve	visokolegirani čelik, nerđajući