

# Nepovratni ventil VABF-L1-10H-H2

Broj dela: 8047364

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina ventila	10 mm
Funkcija ventila	deblokirajuća nepovratna funkcija
Radni pritisak	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.4 g
Vrsta pričvršćenja	sa brazdama
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen