


Poluga sa valjčićem sa jednosmernim delovanjem VAOM-R4-20-D2-32

Broj artikla: 8049237

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	20 mm
Način aktiviranja	mehanički
Položaj ugradnje	Movement plane
Konstruktivna struktura	Toggle lever
Vrsta upravljanja	direktno
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	vijčano pričvršćen
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material mounting adaptor	Čelik, pocinkovan