

Čitač koda SBSI-B-AF-R3B-F12-R


Broj artikla: 8058718

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

FESTO

Monochrome code reader with integrated lens (f = 12 mm), red LED lighting and Ethernet interface, RS 232 and PROFINET for reading barcodes and data matrix codes, expanded function.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Verzija Vision senzor | Čitač koda |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-EMV-smernici |
| KC mark | KC-EMV |
| Dozvola | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| Radni razmak | 30 mm - beskonačan |
| Žarišna daljina | 12 mm |
| Vidno polje | min. 8 x 6 mm |
| Podešavanje fokusa | Sa vijkom za podešavanje |
| Pričvršćenje objektiva | integrirana optika |
| Tip rasvete | integrirano |
| Vrsta svetla | infracrveno LED |
| Wavelength | 640 nm |
| Tip senzora | Monohromno |
| Rezolucija senzora | 736 x 480 Pixel (WideVGA) |
| Brzina slika (puna slika) | 50 fps |
| Max. Broj ispitnih programa / poslova | 255 |
| Max. Broj ispitnih kriterijuma / detektora | 255 |
| Funkcija detektora / karakteristike | EAN UPC RSS 2/5 Interleaved 2/5 Industrial Code 39 Code 93 Code 128 GS1 Pharmacode Codabar ECC200 QR-Code PDF 417 |
| Karakteristično vreme ciklusa | 1D-Barcode: 30 ms 2D-Code: 40 ms |
| Informacije na mreži, tehnologija spajanja | Utičnica M12 4-polno |
| Ethernet, brzina prenošenja podataka | 100 Mbit/s |
| Ethernet, podržani protokoli | Ethernet/IP FTP |

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| | PROFINET SMB TCP/IP |
| Serijski interface, tehnika priključaka | Utikači M12 5-polno |
| Serijski interface, vrsta | RS 232 / RS 422 |
| Električni priključak | 12-polno M12 Utikači |
| Broj digitalnih ulaza | 2 |
| Broj digitalnih izlaza | 2 |
| Broj mogućih odabira digitalnih ulaza/izlaza | 4 |
| Digitalni ulaz | PNP/NPN prekidač |
| Sklopna razina | Signal 0: ≤ 3 V Signal 1: $\geq UB - 1$ V |
| Digitalni izlaz | PNP/NPN prekidač |
| Maks. izlazna struja | 50 mA |
| Otpornost na kratak spoj | za sve električne priključke |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Dozvoljena kolebanja napona | -25 % / +10 % |
| Maks. potrošnja struja | 550 mA |
| Potrošnja struje kod neopterećenih izlaza | 200 mA |
| Temperatura okoline | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ležaja | -20 ... 60 °C |
| Mehanička zaštita | IP67 |
| Dimenzije Š x D x V | 45 mm x 45 mm x 76,7 mm |
| Težina proizvoda | 160 g |
| Material housing | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material cover | ABS-ojačan |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Otpornost na vibracije | prema EN 60068-2-6 |
| Udarna čvrstoća | Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27 |