

# Paralelni komplet EAMM-U-86-S48-58AA-177

Broj artikla: 8059008

FESTO

Suitable for electric drives.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrednost              |
|--------------------------------|-----------------------|
| Veličina                       | 86                    |
| Položaj ugradnje               | proizvoljno           |
| Maks. brzina obrtanja          | 5.000 1/min           |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura ležaja             | -25 ... 60 °C         |
| Relativna vlažnost vazduha     | 0 - 95 %              |
| Mehanička zaštita              | IP40                  |
| Temperatura okoline            | -10 ... 60 °C         |
| Moment inercije                | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0,25 Nm               |
| Prenosivi obrtni moment        | 9,5 Nm                |
| Težina proizvoda               | 3.300 g               |
| Interface code, actuator       | S48                   |
| Interface code, motor in       | 58AA                  |
| Materijal - napomena           | RoHS komformnost      |