

# Paralelni komplet EAMM-U-110-D60-120GA-120

Broj dela: 8059046

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	110
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	5000 rpm
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	799 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0.3 Nm
Prenosivi obrtni moment	9.5 Nm
Težina proizvoda	5250 g
Kod interfejsa aktuatora	D60
Kod interfejsa motora In	120GA
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen