

Paralelni komplet EAMM-U-145-S62-126AA-288

Broj dela: 8059073

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	145
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	4000 rpm
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	2270 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	2 Nm
Prenosivi obrtni moment	9.5 Nm
Težina proizvoda	15000 g
Kod interfejsa aktuatora	S62
Kod interfejsa motora In	126AA
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen