

Brzorastavljivi utikač NPHS-S6-M-G14F

Broj dela: 8059262

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nominalna širina | 7.85 mm |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | -0.95 bar...10 bar |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o radnom/upravljачkom mediju | Moguć pogon sa podmazivanjem |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 28 g |
| Pneumatski priključak 1 | Unutrašnji navoj G1/4 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |