

# Brzorastavljivi utikač NPHS-S6-M-BC9

Broj dela: 8059265

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	7 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.95 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljачkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	17 g
Pneumatski priključak 1	za utični nastavak unutrašnji Ø 9 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen