

Utična spojnica NPHS-D6-P-G18

Broj dela: 8059266

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	5 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.95 bar...10 bar
Normalni nominalni protok	875 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Nominalni obrtni momenat pritezanja	3.5 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 10 %
Težina proizvoda	94 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen