


Utičnica NPHS-D6-P-G38

Broj artikla: 8059268

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	10,2 mm
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Normalni nazivni protok	2.033 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	12,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	98 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G3/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost