

Elektromagnetni kalem VACF-B-K1-1-10-EX4-M

Broj artikla: 8059806

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Min. vreme privlačenja	10 ms
Trajanje uključenosti	100 %
Parametri kalema	24 V DC: 4.36 W
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions To UK RoHS instructions
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Mesto izdavanja sertifikata	CML22UKEX5255X DNV17.0013X GYJ17.1077X IBExU 16 ATEX1146X IECEX IBE16.0024X
ATEX kategorija gasa	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	Ex mb IIC T5 Gb
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina	Ex mb IIIC T95°C Db
Ex temperatura okoline	-30°C ≤ Ta ≤ +40°C
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-30 ... 40 °C
Težina proizvoda	170 g
Električni priključak	3-žilno Cable with open end
Dužina kabla	10 m
Nazivni presek provodnika	0,75 mm ²
Vrsta pričvršćenja	Sa narezanom maticom
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material solenoid coil	Aluminijum Epoksidna smola Bakar Čelik
Material winding	Bakar