


# Aksijalni komplet EAMM-A-L62-90GB

Broj artikla: 8063504

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                   | Vrednost        |
|----------------------------|-----------------|
| Položaj ugradnje           | proizvoljno     |
| PWIS conformity            | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura ležaja         | -25 ... 60 °C   |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 %        |
| Mehanička zaštita          | IP40            |
| Temperatura okoline        | -10 ... 60 °C   |
| Prenosivi obrtni moment    | 57 Nm           |
| Težina proizvoda           | 1.526 g         |
| Interface code, actuator   | L62             |
| Interface code, motor in   | 90GB            |
| Materijal - napomena       | RoHS komfornost |