


Aksijalni komplet EAMM-A-M48-60G

Broj artikla: 8063552

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|----------------------------|-----------------|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Prenosivi obrtni moment | 17 Nm |
| Težina proizvoda | 492 g |
| Interface code, actuator | M48 |
| Interface code, motor in | 60G |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |