

camera head


SBPB-R5C-U3-1E1A-C

Broj artikla: 8066469

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2025. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------------|--|
| Rezolucija senzora | 1600 x 1200 pixels (UXGA) |
| Pričvršćenje objektiva | C-Mount |
| Vidno polje | Zavisno od izabranog objektiva |
| Širina | 29 mm |
| Visina | 29 mm |
| Dužina | 49 mm |
| Vrsta pričvršćenja | With mounting kit |
| Nazivni pogonski napon DC | 5 V |
| Električna primljena snaga | 1,3 ... 1,5 W |
| Dozvoljena kolebanja napona | +/- 5 % |
| KC mark | KC-EMV |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-EMV-smernici |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ležaja | -20 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 20 - 80 % |
| Mehanička zaštita | IP30 |
| Note on degree of protection | u montiranom stanju |
| Uslovi okoline | Zaštita od ekstremnih uticaja stranog svetla što je moguće čistiji vazduh okoline suvo |
| Temperatura okoline | 0 ... 40 °C |
| Težina proizvoda | 52 g |
| Vreme osvetljenja | 20 µs ... 10.000 ms |
| Brzina slika (puna slika) | 60 fps |
| Tip senzora | Boja |
| Radni razmak | Zavisno od izabranog objektiva |
| USB interface, function | Power supply Communication |
| USB interface, connection type | Utičnica |
| USB interface, connection technology | USB 3.0 type B micro |
| USB interface, number of pins/wires | 10 |
| Input/output interface, function | No function |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material housing | Anodised wrought aluminium alloy |