



# Amortizer DYSS-12-12-Y1F

Broj artikla: 8069004

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	12
Hod	12 mm
Prigušivanje	samopodesivi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. udarna brzina	1,5 m/s
Vreme reseta, kratko	0,2 s
Vreme reseta, dugo	1 s
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 80 °C
Dužina prigušivanja	12 mm
Maks. sila na graničnik	1.000 N
Maks. pritezni moment	20 Nm
Maks. primljena energija po hodu	10 J
Maks. primljena energija po satu	36.000 J
Maks. preostala energija	0,05 J
Sila reseta	4 N
Težina proizvoda	82 g
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	visokolegirani čelik
Material piston rod	visokolegirani čelik