

Dvostruki nipl NPFC-D-G12-G34-M

Broj artikla: 8069216

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Material threaded fitting	Nickel-plated brass
Veličina kontejnera	10
Pogonski pritisak	-0,95 ... 50 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 150 °C
Težina proizvoda	58,7 g
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G3/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost