


Kuglasti ventil u sklopu sa pogonom VZBM-A-3/4"-RP-25-D-2-B2-PA10 **FESTO**

Broj dela: 8070237



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	2-smerni kuglasti ventil Zakretni pogon
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Priključak armature	Rp3/4
Prikaz uklopnog položaja	Smer proreza = smer protoka
Nominalna širina DN	20
Radni pritisak	5.5 bar...8 bar
Nominalni pritisak armature PN	25
Medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inertni gasovi Voda - ne vodena para neutralne tečnosti
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Tačka rose min. 10 °C ispod temperature u okruženju i temperature medija Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Temperatura medija	-15 °C...90 °C
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Protok Kv	28 m ³ /h
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Materijal kućišta	Mesing, niklovani
Broj materijala kućišta	CW617N
Radni materijal zaptivki	FPM HNBR PTFE
Materijal kuglice	Mesing, hromirani
Broj materijala kuglice	CW614N
Materijal vratila	Mesing
Broj materijala vratila	CW614N

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	1287 g
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji